

دليل المستخدم

porodo
LIFESTYLE


وصف المنتج

مواصفات المنتج

لاس: مصباح عنق قابل لإعادة الشحن مع مصابيح قابلة للإزالة
مصدر الضوء: ٣٠٥٣٠SMD + ٣٠٥٣٠SMD
البطارية: يعمل كل منها بطارية ليثيوم ٢٠٠٠ مللي أمبير في الساعة
الأوضاع: مصباح يدوي مفعّل، COB مفعّل، كلا المصباحين مفعّلين،
السطوع: حتى ٥٨٠ لومن (كل الإضاءة مضاعفة)
الشحن: شحن USB
الملحق: كابل USB من النوع C

مدخل+مخرج الشحن

أدخل أحد طرفي كبل USB (المرفق) في
منفذ شحن الضوء ثم أدخل الطرف الآخر من
كبل USB في محول USB قياسي (غير مضمن)



هام!!!

١. لا توجه الضوء مباشرة إلى العين لتجنب إصابة العين.
٢. تجنب فك غطاء المصباح بشكل متكرر لتجنب تلف الخأس المتصل أو المصباح.
٣. لا تعرض المنتج للمواد المسببة للتآكل، وإذا لامست، امسح نظيفة وجفف في الهواء.
٤. تجنب وضعها في ضوء الشمس أو بيئة ذات درجة حرارة عالية.
٥. إذا لم تستخدم البطارية بشكل غير صحيح، فسيكون هناك خطر حدوث انفجار. تجنب البطارية على الليثيوم، والتي قد تنفجر إذا لم يتم استخدامها أو التعامل معها أو التخلص منها بشكل صحيح. لا تخلص من أو تنقع في الماء وتسخنها إلى أكثر من ذلك.
٦. يجب على أي مؤهل فقط فك المصباح أو العمل عليه.
٧. التخلص من البطارية وفقا للمبادئ التوجيهية المحلية والوطنية.

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بفريق الدعم لدينا:

support@porodo.net




Made in China


www.porodo.net

@porodo


/myporodo




٣: الأنبوب القابل للانحناء




٢: التبديل و
مؤشر الطاقة



١: منفذ للشحن




٦: الاتصال المغناطيسي



٥: لمبة البوليبيثين



٤: لمبة LED



PD-LSNCKFL

مغناطيس قابل للفصل

مصباح يدوي

يصل إلى ٦ ساعات من وقت العمل